

**SKMU M63 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 63, 6 mm, latón, niquelado
Código	<a href="#">1737050000</a>
Tipo	SKMU M63 MS
GTIN (EAN)	4008190956523
Cantidad	25 Pieza

**SKMU M63 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	10.2 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Datos generales**

Diámetro exterior	80.85 mm	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	70 mm
Espesor	6.00 mm	Prensaestopas	M 63
Material básico	latón, niquelado	Tuerca (externa)	M 63
Tuercas (internas)	M 63	Longitud de rosca	6 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU M63 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

