

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Los adaptadores de la serie ADAP ofrecen flexibilidad y versatilidad para rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

Datos generales para pedido

Versión	ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, recto, M 20 , 1/2" NPT, IP54, latón, niquelado
Código	1738480000
Tipo	ADAP EX M20-1/2NPT
GTIN (EAN)	4008190958787
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-07-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	ADAP M20-NPT1/2-W

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	47 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C... 100 °C
-------------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
------	--------------------------------------

Datos generales

Tipo de protección con GWDR	IP54	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	16 mm
Halógenos	libre de halógenos	Calibre de llave 1	24 mm
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	NPT
Material básico	latón, niquelado	Tuerca (externa)	M 20
Tuercas (internas)	1/2" NPT	Longitud de rosca	16 mm
Nota: Tipo de protección	Sigue las instrucciones de funcionamiento para conseguir una mayor protección IP.		

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X	Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M20 MS	Versión
Código	1737000000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 20, 3 mm, laton,
GTIN (EAN)	4008190956479	niquelado
Cantidad	100 ST	

Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M20-W	Versión
Código	1185610000	cerrado, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078305	
Cantidad	100 ST	