Hoja técnica

ADAP EX M40-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Los adaptadores de la serie ADAP ofrecen flexibilidad y versatilidad para rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

Datos generales para pedido

Versión	ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, recto, M 40 ,1" NPT, IP54, laton, niquelado
Código	1738740000
Tipo	ADAP EX M40-1NPT
GTIN (EAN)	4008190958459
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-07-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	ADAP M40-NPT1-W

Hoja técnica

ADAP EX M40-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	92 g

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Datos generales

Tipo de protección con GWDR	IP54	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	libre de halógenos
Calibre de llave 1	47 mm	Tipo de protección	IP54
Prensaestopas	NPT	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 40	Tuercas (internas)	1" NPT
Longitud de rosca	16 mm	Nota: Tipo de protección	Sigue las instrucciones de funcionamiento para conseguir una mayor protección IP.

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X	Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M40-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M40 MS	Versión
Código	1737030000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 40, 5 mm, laton,
GTIN (EAN)	4008190956509	niquelado
Cantidad	50 ST	

Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M40-W	Versión
Código	1185640000	cerrado, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078336	
Cantidad	50 ST	