

KLBU CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero |
| Código | 1749161001 |
| Tipo | KLBU CO 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248064458 |
| Cantidad | 10 Pieza |

KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 56 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.2047 inch |
| Altura | 32 mm | Altura (pulgadas) | 1.2598 inch |
| Anchura | 25 mm | Anchura (pulgadas) | 0.9842 inch |
| Medida de fijación, anchura | 31 mm | Peso neto | 53.25 g |

Temperaturas

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C | Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.210 kg CO2 eq. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|

Conductor embornable (conexión nominal)

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Longitud de desaislado | 25 mm | Tipo de conexión | Conexión por muelle |
| Número de conexiones | 1 | Diámetros de cable, max. | 28 mm |
| Diámetros de cable, min. | 15 mm | Sección del conductor, semirrígido, máx. | 28 mm ² |
| Sección del conductor, semirrígido, mín. | 15 mm ² | | |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Material básico | Acero | Color | plata |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | None | | |

Datos nominales

| | |
|-----------------|--------------------|
| Sección nominal | 28 mm ² |
|-----------------|--------------------|

Dimensiones

| | |
|----------------|----------|
| Paso en mm (P) | 25.00 mm |
|----------------|----------|

Generalidades

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Barra colectora | Carril de montaje | Barra colectora |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Tipo de fijación | enclavado | Indicación de montaje | Barra colectora |
| Versión a prueba de explosivos | No | | |

Valores característicos del sistema

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|----|
| Versión | para conexión de apantallamiento | Tapa final obligatoria | No |
| Carril de montaje | Barra colectora | | |

KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Clasificaciones**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Conexiones de barras colectoras**

Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Versión |
| Código | 0348900000 | Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | Cobre |
| Cantidad | 25 M | |

Accesos

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WSH 1 | Versión |
| Código | 1068700000 | Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WSH 4 MT | Versión |
| Código | 1079900000 | Accesorios, Soporte de guía, Metálico |
| GTIN (EAN) | 4008190379254 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WSH 5 | Versión |
| Código | 1080100000 | Accesorios, Soporte de guía, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WSH 6 | Versión |
| Código | 1080200000 | Accesorios, Soporte de guía, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WSH 18 MT | Versión |
| Código | 1083100000 | Accesorios, Soporte de guía, Metálico |
| GTIN (EAN) | 4008190053246 | |
| Cantidad | 10 ST | |

KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WSH 19 MT | Versión |
| Código | 1083200000 | Accesorios, Soporte de guía, Metálico |
| GTIN (EAN) | 4008190059538 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WSH 3/H/N | Versión |
| Código | 1715970000 | Accesorios, Soporte de guía, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | SMSE WSH U1 MT | Versión |
| Código | 1083900000 | Accesorios, Barra colectora, Acero cincado |
| GTIN (EAN) | 4008190065515 | |
| Cantidad | 10 ST | |