

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

### Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	<a href="#">1749161001</a>
Tipo	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
Cantidad	10 Pieza

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	56 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2047 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Medida de fijación, anchura	31 mm	Peso neto	53.25 g

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-60 °C	Temperatura permanente de trabajo, máx.	130 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.210 kg CO2 eq.	

### Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	25 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	28 mm
Diámetros de cable, mín.	15 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	28 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	15 mm <sup>2</sup>		

### Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

### Datos nominales

Sección nominal 28 mm<sup>2</sup>

### Dimensiones

Paso en mm (P) 25.00 mm

### Generalidades

Indicación de montaje Barra colectora Carril de montaje Barra colectora

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación enclavado Indicación de montaje Barra colectora  
 Versión a prueba de explosivos No

### Valores característicos del sistema

Versión para conexión de apantallamiento Tapa final obligatoria No  
 Carril de montaje Barra colectora

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Conexiones de barras colectoras




Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

### Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión	
Código	<a href="#">0348900000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre	
Cantidad	25 M		

### Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Tipo	WSH 1	Versión	
Código	<a href="#">1068700000</a>	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 4 MT	Versión	
Código	<a href="#">1079900000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Metálico	
GTIN (EAN)	4008190379254		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 5	Versión	
Código	<a href="#">1080100000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 6	Versión	
Código	<a href="#">1080200000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 18 MT	Versión	
Código	<a href="#">1083100000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Metálico	
GTIN (EAN)	4008190053246		
Cantidad	10 ST		

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	WSH 19 MT	Versión
Código	<a href="#">1083200000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Metálico
GTIN (EAN)	4008190059538	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versión
Código	<a href="#">1715970000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Cantidad	10 ST	
Tipo	SMSE WSH U1 MT	Versión
Código	<a href="#">1083900000</a>	Accesorios, Barra colectora, Acero cincado
GTIN (EAN)	4008190065515	
Cantidad	10 ST	