


THM MT30X 101/48 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | THM, Señalizadores de dispositivos, 48 x 101 mm, amarillo |
| Código | 1751821687 |
| Tipo | THM MT30X 101/48 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248001682 |
| Cantidad | 1 Pieza |

THM MT30X 101/48 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura | 48 mm | Altura (pulgadas) | 1.8898 inch |
| Anchura | 101 mm | Anchura (pulgadas) | 3.9764 inch |
| Peso neto | 320 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | |
|--|--|----------------------|
| Adhesivos | Acrilato | |
| Procedimiento de impresión | Termotransferencia | |
| Versión | autoadhesivo, libre de halógenos | |
| Anchura | 101 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | amarillo | |
| Halógenos | No | |
| Material básico | Poliéster | |
| Caracteres impresos | sin | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Carrete de etiquetas |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label reel = Device markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C | |
| Unidades por rollo | 500 | |


Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Dibujos



THM MT30X 101/48 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versión | |
| Código | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |