


**THM MT30X 18/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

**Datos generales para pedido**

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 9 x 18 mm, blanco
Código	<a href="#">1753251044</a>
Tipo	THM MT30X 18/9 WS
GTIN (EAN)	4032248008537
Cantidad	1 Pieza

**THM MT30X 18/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0.3543 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0.7087 inch
Peso neto	350 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Adhesivos Adhesivo de acrilato

Color de material según código de resistencia 9

Procedimiento de impresión Termotransferencia

Versión autoadhesivo, libre de halógenos

Anchura 18 mm

Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Gama de temperaturas de servicio, max. 150 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C

Color blanco

Halógenos No

Material básico Poliéster

Caracteres impresos sin

Número de señalizadores por unidad de forma de entrega Carrete de etiquetas  
embalaje

Homologación según UL 969 Sí

Impresora compatible [THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS](#)

Número de señalizadores por 1 Label reel = Device markers  
combinación

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Unidades por rollo 10000

**Señalizadores de dispositivos**

Halógenos No

**Clasificaciones**

ETIM 8.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288

ECLASS 15.0 27-28-11-04

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC001288

27-28-11-04

**THM MT30X 18/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

---



**THM MT30X 18/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	