

**KLBU CO 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**

Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

**Datos generales para pedido**

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	<a href="#">1755081001</a>
Tipo	KLBU CO 5
GTIN (EAN)	4032248064472
Cantidad	10 Pieza

## KLBU CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	64.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5394 inch
Altura	35.5 mm	Altura (pulgadas)	1.3976 inch
Anchura	42.7 mm	Anchura (pulgadas)	1.6811 inch
Medida de fijación, anchura	40 mm	Peso neto	78.7 g

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.296 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

## Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	32 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	37 mm
Diámetros de cable, min.	20 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	37 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	20 mm <sup>2</sup>		

## Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

## Datos nominales

Sección nominal	35 mm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

## Dimensiones

Paso en mm (P)	32.00 mm
----------------	----------

## Generalidades

Indicación de montaje	Barra colectora	Carril de montaje	Barra colectora
-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Barra colectora
Versión a prueba de explosivos	No		

## Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Barra colectora		

**KLBUE CO 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE CO 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Conexiones de barras colectoras**

Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión
Código	<a href="#">0348900000</a>	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre
Cantidad	25 M	

**Accesorios**

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

**Datos generales para pedido**

Tipo	WSH 1	Versión
Código	<a href="#">1068700000</a>	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 4 MT	Versión
Código	<a href="#">1079900000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Metálico
GTIN (EAN)	4008190379254	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 5	Versión
Código	<a href="#">1080100000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 6	Versión
Código	<a href="#">1080200000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 18 MT	Versión
Código	<a href="#">1083100000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Metálico
GTIN (EAN)	4008190053246	
Cantidad	10 ST	

**KLUE CO 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	WSH 19 MT	Versión
Código	<a href="#">1083200000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Metálico
GTIN (EAN)	4008190059538	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versión
Código	<a href="#">1715970000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Cantidad	10 ST	
Tipo	SMSE WSH U1 MT	Versión
Código	<a href="#">1083900000</a>	Accesorios, Barra colectora, Acero cincado
GTIN (EAN)	4008190065515	
Cantidad	10 ST	