



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

### Datos generales para pedido

Versión	Pie de enclavamiento, RS 80, RS 90, RS 100 gris guijarro, Pie de clip para RS 80/90/100, Anchura: 17.5 mm
Código	<a href="#">1773400000</a>
Tipo	RF 180 GR 7032
GTIN (EAN)	4032248 140602
Cantidad	20 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	26.6 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0472 inch
Altura	79.2 mm	Altura (pulgadas)	3.1181 inch
Anchura	17.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.689 inch
Peso neto	6.15 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -50...100 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos del material**

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66
Superficie	no probado	Material básico	PA 66

**Datos generales**

Color	gris guijarro	Tipo de protección	IP20, IP00
Carril de montaje	TS 32, TS 35	Carta de colores (similar)	RAL 7032
Capacidad de sellado	No		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		