

THM WO 25/76 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, blanco
Código	1774350000
Tipo	THM WO 25/76 WS
GTIN (EAN)	4032248148530
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Anchura	76 mm	Anchura (pulgadas)	2.9921 inch
Peso neto	607 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	
Color de material según código de resistencia	9	
Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	76 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Material básico	Cinta de poliéster	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
Tamaño del campo para rotulación	15 x 25 mm	
Homologación según UL 969	Sí	
Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	
Unidades por rollo	1800	

Señalizador para cables y conductores


Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	19.4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4.8 mm	Anchura de campo de texto	25 mm
Altura de campo de texto	15 mm	diámetro externo del conductor	4.8 - 19.4 mm
Sección de conexión del conductor	0.75 - 150 mm ²		

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos



THM WO 25/76 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		