

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | THM, Señalizadores para cables y conductores, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, amarillo |
| Código | 1774410000 |
| Tipo | THM WO 33.5/93.1 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248148592 |
| Cantidad | 1 Pieza |

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.03 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.001 inch |
| Altura | 33.5 mm | Altura (pulgadas) | 1.3189 inch |
| Anchura | 93.1 mm | Anchura (pulgadas) | 3.6653 inch |
| Peso neto | 247.28 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Adhesivos | Adhesivo de poliacrilato | | |
| Color de material según código de resistencia | 4 | | |
| Tipo de impresión | sin imprimir | | |
| Versión | autoadhesivo | | |
| Anchura | 93.1 mm | | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C | | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | | |
| Color | amarillo | | |
| Halógenos | No | | |
| Material básico | Cinta de poliéster | | |
| Caracteres impresos | sin | | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Carrete de etiquetas | |
| Tamaño del campo para rotulación | 33.5 x 25 mm | | |
| Impresora compatible | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C | | |
| Unidades por rollo | 500 | | |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 400 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.75 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 21.7 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 8 mm | Anchura de campo de texto | 33.5 mm |
| Altura de campo de texto | 25 mm | diámetro externo del conductor | 8 - 21.7 mm |
| Sección de conexión del conductor | 0.75 - 400 mm ² | | |


Clasificaciones

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Dibujos



THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versión | |
| Código | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |