

**THM WO 33.5/93.1 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Similar a la ilustración

Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

**Datos generales para pedido**

Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, amarillo
Código	<a href="#">1774410000</a>
Tipo	THM WO 33.5/93.1 GE
GTIN (EAN)	4032248148592
Cantidad	1 Pieza

**THM WO 33.5/93.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	33.5 mm	Altura (pulgadas)	1.3189 inch
Anchura	93.1 mm	Anchura (pulgadas)	3.6653 inch
Peso neto	247.28 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	
Color de material según código de resistencia	4	
Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	93.1 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	No	
Material básico	Cinta de poliéster	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
Tamaño del campo para rotulación	33.5 x 25 mm	
Impresora compatible		
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	
Unidades por rollo	500	

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	400 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	21.7 mm
Diámetro externo del conductor, min.	8 mm	Anchura de campo de texto	33.5 mm
Altura de campo de texto	25 mm	diámetro externo del conductor	8 - 21.7 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

**Datos técnicos**


---

ECLASS 15.0

27-28-11-02

---

**Dibujos**



**THM WO 33.5/93.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	