

# **VP M16 K54**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, M 16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<u>1776920000</u>
Tipo	VP M16 K54
GTIN (EAN)	4032248156368
Cantidad	100 Pieza



# **VP M16 K54**



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

logaciones

ROHS

Dimensiones y pesos			
Altura	4.5 mm	Altura (pulgadas)	0.1772 inch
Longitud	5.5 mm	Longitud (pulgadas)	0.2165 inch
Diámetro	16 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	6 mm	Peso neto	1.6 g

Conformidad

## **Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

# Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

# **Datos generales**

Diámetro de la cabeza	20.00 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max	. 100 °C
Gama de temperaturas de servicio,	, min40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Tipo de protección	IP54
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Diámetro del anillo obturador	16.00 mm	Tuerca (externa)	M 16
Longitud de rosca	7 mm		

# Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

# **VP M16 K54**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos



## **VP M16 K54**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Tuercas de bloqueo de plástico, color gris



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

 Tipo
 SKMU M16 - K GR
 Versión

 Código
 1772450000
 SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, M 16, 5 mm,

 GTIN (EAN)
 4032248130191
 Polyamid 6 (PA6 - GF30)

 Cantidad
 100 ST

### **Tapones ciegos**



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

# Datos generales para pedido

 Tipo
 GWDR M16-NP
 Versión

 Código
 1736230000
 GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 16,

 GTIN (EAN)
 4008190956028
 Neopreno

 Cantidad
 50 ST

# Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

# Datos generales para pedido

Dates go	vatos gonoraros para podrao		
Tipo	GWDR M16-PO	Versión	
Código	<u>1777930000</u>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 16,	
GTIN (EAN)	4032248158195	Polietileno	
Cantidad	50 ST		

Fecha de creación 09.11.2025 11:02:56 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4