

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 12, 3.6 mm, laton, niquelado |
| Código | 1777610000 |
| Tipo | SKMU EMV M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248157884 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| Altura | 4.7 mm | Altura (pulgadas) | 0.185 inch |
| Peso neto | 1.41 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Datos generales

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|------------------|
| Diámetro exterior | 16.17 mm | Paso de rosca | 1.5 mm |
| Halógenos | No | Calibre de llave 1 | 15 mm |
| Prensaestopas | M 12 | Material básico | laton, niquelado |
| Tuerca (externa) | M 12 | Tuercas (internas) | M 12 x 1,5 |
| Longitud de rosca | 3.6 mm | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

