

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 16, 3.6 mm, laton, niquelado
Código	<a href="#">1777620000</a>
Tipo	SKMU EMV M16
GTIN (EAN)	403224815789 1
Cantidad	100 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	4.7 mm	Altura (pulgadas)	0.185 inch
Peso neto	1.85 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Datos generales

Diámetro exterior	20.79 mm	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	19 mm
Prensaestopas	M 16	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 16	Tuercas (internas)	M 16
Longitud de rosca	3.6 mm		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

