

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 32, 4.1 mm, laton, niquelado
Código	<a href="#">1777650000</a>
Tipo	SKMU EMV M32
GTIN (EAN)	4032248157921
Cantidad	50 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Altura	5.7 mm	Altura (pulgadas)	0.2244 inch
Peso neto	5.38 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Datos generales**

Diámetro exterior	41.58 mm	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	36 mm
Prensaestopas	M 32	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 32	Tuercas (internas)	M 32
Longitud de rosca	4.1 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

