

**SKMU EMV M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 40, 4.6 mm, laton, niquelado |
| Código     | <a href="#">1777660000</a>  |
| Tipo       | SKMU EMV M40  |
| GTIN (EAN) | 4032248157938   |
| Cantidad   | 10 Pieza  |

**SKMU EMV M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|           |        |                   |             |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Altura    | 6.5 mm | Altura (pulgadas) | 0.2559 inch |
| Peso neto | 27.8 g |                   |             |

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Datos generales**

|                   |         |                    |                  |
|-------------------|---------|--------------------|------------------|
| Diámetro exterior | 50.8 mm | Paso de rosca      | 1.5 mm           |
| Halógenos         | No      | Calibre de llave 1 | 46 mm            |
| Prensaestopas     | M 40    | Material básico    | latón, niquelado |
| Tuerca (externa)  | M 40    | Tuercas (internas) | M 40             |
| Longitud de rosca | 4.6 mm  |                    |                  |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**SKMU EMV M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

