

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 63, 6.6 mm, laton, niquelado
Código	<a href="#">1777680000</a>
Tipo	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	51.04 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Datos generales

Diámetro exterior	80.85 mm	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	70 mm
Prensaestopas	M 63	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 63	Tuercas (internas)	M 63
Longitud de rosca	6.6 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

