

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, cerrado, M 12, 5 mm, laton, niquelado |
| Código | 1777720000 |
| Tipo | VP M12-MS65 |
| GTIN (EAN) | 4032248157990 |
| Cantidad | 100 Pieza |

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------|-------------|
| Altura | 7.5 mm | Altura (pulgadas) | 0.2953 inch |
| Longitud | 7.5 mm | Longitud (pulgadas) | 0.2953 inch |
| Diámetro | 14 mm | Espesor de pared, mín. | 0.5 mm |
| Espesor de pared, máx. | 4 mm | Peso neto | 3.27 g |

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Datos generales

| | | | |
|--|----------|--|-----------------------|
| Diámetro de la cabeza | 14.00 mm | Junta tórica | NBR |
| Silicona | No | Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | Paso de rosca | 1.5 mm |
| Halógenos | No | Tipo de protección | IP68 - 5 bar (30 min) |
| Prensaestopas | Métrico | Material básico | laton, niquelado |
| Diámetro del anillo obturador | 12.00 mm | Junta | NBR |
| Tuerca (externa) | M 12 | Longitud de rosca | 5 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

