

VP M50-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, cerrado, M 50, 9 mm, laton, niquelado
Código	177780000
Tipo	VP M50-MS65
GTIN (EAN)	4032248158058
Cantidad	25 Pieza

VP M50-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Longitud	15 mm	Longitud (pulgadas)	0.5906 inch
Diámetro	54 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	8 mm	Peso neto	69.84 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Datos generales

Diámetro de la cabeza	54.00 mm	Junta tórica	NBR
Silicona	No	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min)
Prensaestopas	Métrico	Material básico	laton, niquelado
Diámetro del anillo obturador	50.00 mm	Junta	NBR
Tuerca (externa)	M 50	Longitud de rosca	9 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

