

### Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Versión	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 25, Polietileno
Código	<a href="#">1777950000</a>
Tipo	GWDR M25-PO
GTIN (EAN)	4032248158218
Cantidad	50 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	2 mm	Altura (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	0.32 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio -30 °C...90 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Silicona	Sí	Número de conductores	1
Diámetro exterior	29 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Espesor	2.00 mm	Prensaestopas	M 25
Material básico	Polietileno	Diámetro del anillo obturador	29.00 mm
Junta	PE-HD	Tuerca (externa)	M 25
Tuercas (internas)	M 25	Diámetro interior D2	25.00 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

