

## VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Datos generales para pedido

Versión	VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
Código	<a href="#">1778460000</a>
Tipo	VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
GTIN (EAN)	4032248161478
Cantidad	50 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">VG M20 - MS 68</a>

## VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	28 mm	Altura (pulgadas)	1.1024 inch
Longitud	34 mm	Longitud (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	43.01 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -20 °C...80 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	12.5 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	6.5 mm
Tipo de protección con GWDR	IP65	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Sección de embornado, protección antitracción, máx.	14 mm
Sección embornable protección antitracción máx.	8.5 mm	Calibre de llave 1	24 mm
Calibre de llave 2	22 mm	calibre de llave	22 mm
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	Métrico, M 20
Material básico	laton, niquelado	Aplicación del cierre	NBR
Junta	NBR	Tuerca (externa)	M 20
Longitud de rosca	6 mm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	8.00 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	12.00 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	12.00 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	8.00 Nm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M20 MS	Versión	
Código	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, M 20, 3 mm, latón,	
GTIN (EAN)	4008190956479	niquelado	
Cantidad	100 ST		

### Tuercas de bloqueo de latón, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M20 MS SC	Versión	
Código	<a href="#">0930640002</a>	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, M 20, 4 mm, Latón	
GTIN (EAN)	4032248849826		
Cantidad	50 ST		

### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M20-NP	Versión	
Código	<a href="#">1736240000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 20,	
GTIN (EAN)	4008190956035	Neopreno	
Cantidad	50 ST		

## VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M20-PO	Versión	
Código	<a href="#">1777940000</a>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 20,	
GTIN (EAN)	4032248158201	Polietileno	
Cantidad	100 ST		

### Junta de fibra vulcanizada: KSWF



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	KSWF M20	Versión	
Código	<a href="#">0899750000</a>	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 20,	
GTIN (EAN)	4032248850174	Fibra vulcanizada	
Cantidad	25 ST		

### Junta hermética de nylon: KSWN



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	KSWN M20	Versión	
Código	<a href="#">0930730002</a>	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 20, Nylon 6	
GTIN (EAN)	4032248849802		
Cantidad	25 ST		