

ADP WF10/WF12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto****Similar a la ilustración**

Nuestros sistemas de protección táctil garantizan una mayor seguridad en su armario de distribución. Ofrecen protección contra descargas eléctricas causadas por contacto accidental con partes activas debido al manejo o fallos.

Datos generales para pedido

Versión	Bornes de tornillo, Perfil protector, transparente, 1000 mm
Código	1780940000
Tipo	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
Cantidad	1 M

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	6.05 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2382 inch
Altura	51.4 mm	Altura (pulgadas)	2.0236 inch
Anchura	1000 mm	Anchura (pulgadas)	39.37 inch
Peso neto	74.25 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Material básico	Policarbonato	Color	transparente
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

Dimensiones

Medida de fijación	7 mm
--------------------	------

Otros datos técnicos

enclavable	Sí
------------	----

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		