

## ZBW 1/3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Versión	Serie Z, Herramienta de accionamiento
Código	<a href="#">1781930000</a>
Tipo	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	23.75 mm	Profundidad (pulgadas)	0.935 inch
Altura	140.7 mm	Altura (pulgadas)	5.5394 inch
Anchura	27.76 mm	Anchura (pulgadas)	1.0929 inch
Peso neto	16.52 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...55 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-40 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico	POM	Color	naranja
Grado inflamabilidad según UL 94	HB		

### Otros datos técnicos

Versión a prueba de explosivos No

### Valores característicos del sistema

Versión Herramienta de accionamiento

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		