




Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

| Versión    | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte superior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código     | <a href="#">1787780000</a>                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo       | HDC 24B TSBO 1M25G                                                                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248205226                                                                                                                                                                                                                       |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                                                                                                                                                                                             |

## HDC 24B TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

## Dimensiones y pesos

|           |       |                    |             |
|-----------|-------|--------------------|-------------|
| Altura    | 61 mm | Altura (pulgadas)  | 2.4016 inch |
| Anchura   | 55 mm | Anchura (pulgadas) | 2.1654 inch |
| Peso neto | 340 g |                    |             |

## Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Resistencia química

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Sustancia           | Acetona                  |
| Resistencia química | Con resistencia limitada |
| Sustancia           | Aceite de perforación    |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Diésel                   |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Alcohol etílico          |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Aceite de transmisión    |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Aceite hidráulico        |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Refrigerante             |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Bencina de petróleo      |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Transpiración            |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | Gasolina Premium         |
| Resistencia química | Con resistencia limitada |
| Sustancia           | Agua                     |
| Resistencia química | Resistente               |
| Sustancia           | UV                       |
| Resistencia química | Inestable                |
| Sustancia           | Ozono                    |
| Resistencia química | Inestable                |

## HDC 24B TSBO 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Datos generales

|                              |                                 |              |                  |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Material capotas             | Fundición inyectada de aluminio | Superficie   | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección           | IP65, en estado conectado       | Carcasas EMC | No               |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable                |              |                  |

### Dimensiones

|                  |            |                  |       |
|------------------|------------|------------------|-------|
| Entrada de cable | con tuerca | Anchura capota C | 43 mm |
| Longitud, caja   | 120 mm     | Altura capota B  | 63 mm |


### Versión

|                                                 |                                            |                                                  |                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensiones de las entradas de cable            | M 25                                       | Parte superior/Parte inferior/Tapa               | Parte superior                              |
| Tapa                                            | sin tapa                                   | Número de entradas de cable en la parte superior | 0                                           |
| Número de entradas de cable en la parte lateral | 1                                          | Versión, cajas                                   | Entrada de cable, lateral, Caja de conector |
| Versión, sistema de cierre                      | Enclavamiento lateral en la parte superior | Diseño                                           | Estándar                                    |
| Tamaño de instalación                           | 8                                          | Entrada de cable                                 | con tuerca                                  |
| Tipo                                            | Conector macho                             | Tipo de enclavamiento                            | Enclavamiento lateral                       |
| Junta                                           | sin estanqueidad                           | Tuercas (internas)                               | M 25                                        |
| Color (RAL)                                     | RAL 7035                                   | BG                                               | 8                                           |
| Indicado para ModuPlug®                         | No                                         |                                                  |                                             |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## Dibujos



## HDC 24B TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 24B DMDQ 4BO           | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">1665650000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en   |
| GTIN (EAN) | 4008190422677              | estado conectado, Tapa para la parte superior, Enclavamiento lateral  |
| Cantidad   | 1 ST                       | en la parte superior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: |
|            |                            | none                                                                  |