

## CC-H 15/49

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Accesorios, 15 x 49 mm, negro
Código	<a href="#">1790420000</a>
Tipo	CC-H 15/49
GTIN (EAN)	4032248215218
Cantidad	25 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	5.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2165 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	49 mm	Anchura (pulgadas)	1.9291 inch
Peso neto	1.32 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.017 kg CO2 eq.	

### Datos generales

Versión	Soporte de señalización		
Anchura	49 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	negro		
Halógenos	No		
Material básico	Poliamida 66		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Industrias recomendadas	Maquinaria		
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Accessories		
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		

### Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**

