

CBFP 43.5/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Fijación de cables o mazos de cables con bridas en armarios y cuadros de distribución.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 10 x 10 mm, Plástico, 80 N
Código	1859410000
Tipo	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	1.91 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Material de instalación

Anchura de las abrazaderas para cables, máx.	9 mm	UV resistente	No
Volver a abrir	No	Versión	para montaje en pared
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Plástico	Resistencia a la tracción	80 N
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	18 lbf	Diámetro del orificio de fijación	8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Dibujos

Dimensional drawing

