

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código	1868550000
Tipo	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Cantidad	10 Pieza

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	11 mm	Altura (pulgadas)	0.4331 inch
Longitud	21.1 mm	Longitud (pulgadas)	0.8307 inch
Espesor de pared, mín.	0.5 mm	Espesor de pared, máx.	10 mm
Peso neto	15.2 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...105 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Caudal de aire	0,4 l/min a 0,1 bar ΔP, hasta 5,0 l/min a 1 bar ΔP	Junta tórica	NBR
Tipo de protección con GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silicona	No
Punto de entrada de agua	> 1,5 bar	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	17 mm	Tipo de protección	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Acero inoxidable 1.4305 (303)
Tuerca (externa)	M 12	Longitud de rosca	10 mm
Diámetro interior D2	12.00 mm	Par de apriete pieza de conexión, máx.	0.60 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	0.40 Nm	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

