



Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup> como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
  - Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
  - Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
  - Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
  - Señalización duradera de alta calidad
  - Contraste óptimo para una buena legibilidad

## Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 4 - 10 mm, 9 x 7 mm, amarillo
Código	<a href="#">1871971734</a>
Tipo	CLI C 2-9 GE/SW PEN CD
GTIN (EAN)	4032248453351
Cantidad	125 Pieza

**CLI C 2-9 GE/SW PEN CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.315 inch
Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0.3543 inch
Anchura	7 mm	Anchura (pulgadas)	0.2756 inch
Peso neto	0.48 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Color de material según código de resistencia	4
Orientación de la impresión	horizontal
Tipo de impresión	Estándar
Procedimiento de impresión	impreso por calor
Versión	CD
Anchura	7 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	amarillo
Halógenos	Sí
Diámetro del aislante, max.	10
Material básico	PVC, blando, sin cadmio
Color de impresión	negro
Caracteres impresos	Letras, grandes
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega Bobina
Número de señalizadores por combinación	1 Reel = Conductor and cable markers
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
Aviso legal	PEN

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	10 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4 mm	diámetro externo del conductor	4 - 10 mm

Sección de conexión del conductor 2.5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

**CLI C 2-9 GE/SW PEN CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos**

ECLASS 15.0

27-28-11-02

**CLI C 2-9 GE/SW PEN CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**



Similar a la ilustración