Hoja técnica

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.

Datos generales para pedido

Versión	Cable para válvulas (preparado), Clavija de conexión en 90° - conector de válvula, Tipo A (18 mm), Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
Código	1891000150
Tipo	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2027-02-28T00:00:00+01:00

Hoja técnica

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	76 g

Datos técnicos del cable

Longitud de cable	1.5 m	Color de revestimiento	negro
Función PE	Sí	Apto para cadena de arrastre	Sí
Sección del conductor	0.5 mm²	Apantallado	No
Halógenos	No	Aislamiento	PP
Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable
Material de la funda	PUR	Longitud del cable configurable	No
Reticulado por radiación	No	Gama de temperatura, fija	-50...80 °C
Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C	Número de polos	3 (2 + PE)

Datos técnicos generales

Codificación	Tipo A (18 mm)	Rosca de conexión	otros
Superficie de contacto	estañado	LED	Sí
Versión	Clavija de conexión en 90° - conector de válvula	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	230 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67, IP65 conforme a DIN EN 60529	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C

Conector derecho

Clavija de conexión derecha	Extremo conductor libre

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	Conector de v lvula, Tipo A (18 mm), Número de polos: 4, contacto hembra, acodado 0°, conector, LED amarillo, no apantallado

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de conexiones

