

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El acccesorio Screwty® es compatible con los conectores redondos M8, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de $10 \pm 0,3$ mm. El par de apriete es de 0,5-0,6 Nm.

Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Código	1900110000
Tipo	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Bolsa de plástico

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 11.44 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Destornilladores y llaves

Rosca de conexión M8 Tamaño 10 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		