

## SCREWTY M8 KO O. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El accesorio Screwty® es compatible con los conectores redondos M8, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de  $10 \pm 0,3$  mm. El par de apriete es de 0,5-0,6 Nm.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Versión    | Adaptador de herramienta prensaestopas para líneas M8 moldeadas |
| Código     | <a href="#">1900110000</a>                                      |
| Tipo       | SCREWTY M8 KO O. SD                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248409969                                                   |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                         |
| Embalaje   | Bolsa de plástico                                               |

**SCREWTY M8 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |         |
|-----------|---------|
| Peso neto | 11.44 g |
|-----------|---------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
|---------------------------------------------|-------------|

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

**Destornilladores y llaves**

|                   |    |        |       |
|-------------------|----|--------|-------|
| Rosca de conexión | M8 | Tamaño | 10 mm |
|-------------------|----|--------|-------|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |