

**SCREWTY M12F KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

El accesorio Screwty® es compatible con los conectores M12 personalizables, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de  $19,8 \pm 0,3$  mm. El par de apriete es de 0,8-1,2 Nm.

**Datos generales para pedido**

Versión	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Código	<a href="#">1900120000</a>
Tipo	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Bolsa de plástico

**SCREWTY M12F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	17.8 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Destornilladores y llaves**

Rosca de conexión	M12	Tamaño	19.8 mm
-------------------	-----	--------	---------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		