

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El accesorio Screwty® es compatible con los conectores M12 personalizables, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de $19,8 \pm 0,3$ mm. El par de apriete es de 0,8-1,2 Nm.

Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Código	1900120000
Tipo	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Bolsa de plástico

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	17.8 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Destornilladores y llaves

Rosca de conexión	M12	Tamaño	19.8 mm
-------------------	-----	--------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		