



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Serie Z, Accesorios, amarillo, 5.1 mm
Código	1908560000
Tipo	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
Cantidad	25 Pieza

BA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	12.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5028 inch
Altura	23.45 mm	Altura (pulgadas)	0.9232 inch
Anchura	5.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.2008 inch
Peso neto	0.52 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura de servicio	-50 °C...	Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.	120 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	sin
------------------	-----

Datos del material

Material básico	Wemid	Materiales aislantes	Wemid
Color	amarillo	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0

Dimensiones

Paso en mm (P)	5.10 mm
----------------	---------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
------------------	-----------	-----------------------	-----------------

Valores característicos del sistema

Versión	para bornes
---------	-------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		