

## TS15 90 KLIPPON K2 CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 15, Anchura: 90 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado
Código	<a href="#">1910010000</a>
Tipo	TS15 90 KLIPPON K2 CSS
GTIN (EAN)	4032248536924
Cantidad	1 Pieza

## TS15 90 KLIPPON K2 CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	90 mm	Anchura (pulgadas)	3.5433 inch
Peso neto	15 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Espesor del material	1 mm	Indicación de montaje	Montaje directo
Normas	DIN EN 60715	Superficie	cincado, cromado
Resistente a los golpes	10.00 J	Material básico	Acero
Medida de matriz	4,5 x 20 mm		

### Datos generales Accesorios

Espesor del material	1 mm	Superficie	cincado, cromado
Material básico	Acero	Medida de matriz	4,5 x 20 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		