


SAI-TS35 MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los distribuidores pasivos M12 se pueden conseguir en todas las formas y versiones deseadas. Además, también están disponibles solamente en Weidmüller versiones especiales como los distribuidores SAI para zonas EX o el M8 ergonómico. Muchos derechos de protección tutelan estos productos innovadores.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-----------------------------|
| Código | 1917400000 |
| Tipo | SAI-TS35 MF |
| GTIN (EAN) | 4032248551330 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SAI-TS35 MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1181 inch |
| Altura | 89 mm | Altura (pulgadas) | 3.5039 inch |
| Anchura | 52 mm | Anchura (pulgadas) | 2.0472 inch |
| Peso neto | 103 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002310 | ETIM 9.0 | EC002310 |
| ETIM 10.0 | EC002310 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-10 | | |

Dibujo acotado

