WSM SERVICE BOX KOMP.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







WSM es un completo sistema de señalización para cables, conductores, tubos y componentes que ofrece la posibilidad de aplicar señalizadores duraderos en entornos en los que no resistiría ningún otro tipo de señalizador. Esta gama se compone de placas de señalización, soportes y abrazaderas de acero inoxidable disponibles por separado o combinados con el juego WSM y el Service-Box.

Ventajas:

- Texto resistente y grabado para una legibilidad óptima
- Resistente al calor, al frío, a la corrosión, a los ácidos, a los productos químicos, al fuego, etc.
- También pueden combinarse señalizadores individuales y de varios caracteres
- Montaje rápido
- Ideal para exteriores
- Fijación sencilla mediante abrazaderas

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores
	para cables y conductores, 330 x 174 mm, plata
Código	<u>1924930000</u>
Tipo	WSM SERVICE BOX KOMP.
GTIN (EAN)	4032248565160
Cantidad	1 Pieza

1



WSM SERVICE BOX KOMP.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homo	logacı	ones

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	109 mm	Profundidad (pulgadas)	4.2913 inch
Altura	330 mm	Altura (pulgadas)	12.9921 inch
Anchura	174 mm	Anchura (pulgadas)	6.8504 inch
Peso neto	1169 g		

Conformidad

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio 250 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal	
Tipo de impresión	Estándar	
Anchura	174 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	250 °C	
Color	plata	
Material básico	Acero inoxidable 1.4404	
Caracteres impresos	Señales mezcladas	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Componente
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Conductor and cable market	ers
Gama de temperaturas de servicio	250 °C	
Aviso legal	ver texto	

Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor,	500 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 16 mm ²
max.		
Sección de conexión del conductor	16 - 500 mm ²	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Fecha de creación 09.11.2025 10:11:53 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos