

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Conector de instalación, Rosca de montaje: , Número de polos: |
| Código | 1950270000 |
| Tipo | SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA |
| GTIN (EAN) | 4032248632794 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 16.72 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuración

Material capotas Acero inoxidable Prensaestopas PG 9, M 20

Datos generales

Material capotas Acero inoxidable Prensaestopas PG 9, M 20

Material básico PVC Conexión 2 Tornillo

diámetro externo del conductor -

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568

ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10

ECLASS 15.0 27-44-01-10

Dibujos

Esquema de polos
