

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor de instalación, Rosca de montaje: , Número de polos:
Código	1950270000
Tipo	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	16.72 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos conectores de libre configuración

Material capotas	Acero inoxidable	Prensaestopas	PG 9, M 20
------------------	------------------	---------------	------------

Datos generales

Material capotas	Acero inoxidable	Prensaestopas	PG 9, M 20
------------------	------------------	---------------	------------

Material básico	PVC	Conexión 2	Tornillo
-----------------	-----	------------	----------

diámetro externo del conductor	-
--------------------------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-44-01-10
-------------	-------------

Dibujos

Esquema de polos
