Hoja técnica

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Versión	Conector de instalación, Rosca de montaje: , Número de polos:
Código	1950270000
Tipo	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	16.72 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuración

Material capotas	Acero inoxidable	Prensaestopas	PG 9, M 20

Datos generales

Material capotas	Acero inoxidable	Prensaestopas	PG 9, M 20
Material básico	PVC	Conexión 2	Tornillo
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de polos