


IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 /

14

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor SC, Juego de bridás SCRJ en 2 SC, Monomodo
Código	1962870000
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Cantidad	10 Pieza

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura	13.2 mm	Altura (pulgadas)	0.5197 inch
Anchura	15.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.6142 inch
Peso neto	0.97 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Descripción del artículo	Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Monomodo	Color	otros
Material capotas	PA	Tipo de protección	IP67 con carcasa
Ciclos de enchufado	1000	Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14
Tipo de fibra	Monomodo	Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB
Conexión 1	SC	Conexión 2	SCRJ
Pérdida de retorno	≥ 40 dB		

Normas generales

Conector norma	IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------	---------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

