




Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para
diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Conector SCRJ, Multi- modo, IP20
Código	1962940000
Tipo	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-08T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	8 g
-----------	-----

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Datos generales

Descripción del artículo	Conector SCRJ, Multimodo	Color	otros
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	1000
Tipo de fibra	Multimodo	Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB
Conexión 1	SCRJ	Conexión 2	encolado, prensado, pulido
Pérdida de retorno	≥ 30 dB	Material manguito	Zirconia

Normas generales

Conector norma	IEC 61754-24
----------------	--------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		