

**IE-PS-V05M-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Conecotor HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal  
incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor RJ45 crimpado, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<a href="#">1963110000</a>
Tipo	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Cantidad	10 Pieza

**IE-PS-V05M-RJ45-TH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	83.28 g
-----------	---------

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida) 6bl, 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Datos generales**

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	Crimp
Descripción del artículo	Variante 5	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Diámetro del aislante, min.	0.85 mm	Diámetro del aislante, max.	1.05 mm
Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido	0.36...0.51 mm	Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Diámetro del cable, flexible	0.46...0.61 mm	Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Clasificación MICE M	M3	Clasificación MICE I	I3
Clasificación MICE C	C1	Clasificación MICE E	E3
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Diámetro de la funda, max.	12 mm
Apantallamiento	Caja envolvente de 360°	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

**Normas generales**

Conejor norma	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
---------------	---	----------------------------	---------

**Propiedades eléctricas**


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Dibujos

### Dibujo acotado



## IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V05M	Versión
Código	<a href="#">1968920000</a>	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248692668	
Cantidad	10 ST	