

## IE-PS-V01M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Variante 1, SC-RJ POF, IP67
Código	<a href="#">1963280000</a>
Tipo	IE-PS-V01M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651757
Cantidad	10 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	87 mm	Profundidad (pulgadas)	3.4252 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	125.5 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

#### Datos generales

Descripción del artículo	Variante 1, SC-RJ POF	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Diámetro de la funda, max.	10 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	0,5 dB monomodo, 0,4 dB multimodo, ≤ 1,0 dB POF	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Material de la carcasa del conector	PA, Fundición inyectada de zinc
Pérdida de retorno	40 dB monomodo; 30 dB multimodo		


#### Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
----------------	--------------------------------------

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Dibujo acotado**



## IE-PS-V01M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### LWL-SC

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var. 1 / 4 / 14




#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Versión	
Código	<a href="#">1278430000</a>	Conector de fibra óptica, Tubo de repuesto para engaste, IP67 con	
GTIN (EAN)	4050118069136	carcasa	
Cantidad	100 ST		

### Juegos de prensado

Juegos para prensar



#### Datos generales para pedido

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versión	
Código	<a href="#">1208930000</a>	Herramienta para prensar: HTX-IE-POF, Herramienta para desaislar:	
GTIN (EAN)	4032248990283	Multi-Stripax IE-POF	
Cantidad	1 ST		

### Tapas protectoras del polvo

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.



#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V01P	Versión	
Código	<a href="#">1965690000</a>	Tapa de protección para capota	
GTIN (EAN)	4032248653911		
Cantidad	10 ST		

## Accesorios

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	<a href="#">1857440000</a>		ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731		autoadhesivo
Cantidad	200 ST		