

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1 conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Variante 1, monomodo SC Duplex, IP67
Código	<u>1963300000</u>
Tipo	IE-PS-V01M-2SC-SM
GTIN (EAN)	4032248651771
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-08T00:00:00+02:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

19-17-01-22

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos	'		
Profundidad	87 mm	Profundidad (pulgadas)	3.4252 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	12 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de colocación			
Conformidad medioambienta	L del producto		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	i doi produoto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-	butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-	1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0	-0173b7b3b6b7	
Datos generales			
Descripción del artículo	Variante 1, monomodo SC Duplex	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Diámetro de la funda, max.	10 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Monomodo
Atenuación por inserción	0,5 dB monomodo; 0,4 dB multimodo; 1,5 dB POF	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	encolado, prensado, pulido	Material de la carcasa del conector	PA, Fundición inyectada de zinc
Pérdida de retorno	40 dB monomodo; 30 dB multimodo		
Normas generales			
Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
	10 17 01 00	FOL 400 440	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 14.0

19-17-01-22

19-17-01-22




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

## Dibujo acotado





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accesorios**

#### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

#### Datos generales para pedido

Datus ye	ileiales para peuluo	
Tipo	IE-PP-V01P	Versión
Código	<u>1965690000</u>	Tapa de protección para capota
GTIN (EAN)	4032248653911	
Cantidad	10 ST	

#### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<u>1857440000</u>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

Fecha de creación 13.11.2025 02:20:24 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4