



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector SC

#### Datos generales para pedido

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versión           | Conector de fibra óptica, Variante 4, monomodo<br>SC Duplex, IP67 |
| Código            | <a href="#">1963400000</a>                                        |
| Tipo              | IE-PS-V04P-2SC-SM                                                 |
| GTIN (EAN)        | 4032248651870                                                     |
| Cantidad          | 10 Pieza                                                          |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro.                  |
| Disponible hasta  | 2025-04-08T00:00:00+02:00                                         |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 81.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 3.2008 inch |
| Altura      | 20.1 mm | Altura (pulgadas)      | 0.7913 inch |
| Anchura     | 20.2 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.7953 inch |
| Peso neto   | 3.85 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                               |                         |                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura de colocación     |                         |                |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                            |                                               |                                     |                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Descripción del artículo   | Variante 4, monomodo SC Duplex                | Color                               | otros                           |
| Material capotas           | PA UL 94 V0                                   | Diámetro de la funda, max.          | 10 mm                           |
| Diámetro de la funda, min. | 5 mm                                          | Tipo de protección                  | IP67                            |
| Ciclos de enchufado        | 500                                           | Tipo de fibra                       | Monomodo                        |
| Atenuación por inserción   | 0,5 dB monomodo; 0,4 dB multimodo; 1,5 dB POF | Conexión 1                          | SCRJ                            |
| Conexión 2                 | encolado, prensado, pulido                    | Material de la carcasa del conector | PA, Fundición inyectada de zinc |
| Pérdida de retorno         | 40 dB monomodo; 30 dB multimodo               |                                     |                                 |

## Normas generales


|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Conector norma | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24 |
|----------------|--------------------------------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 | ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

## Dibujos

### Dibujo acotado



## IE-PS-V04P-2SC-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo       | IE-PP-V04P                 | Versión                        |  |
| Código     | <a href="#">1963890000</a> | Tapa de protección para capota |  |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |                                |  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                |  |

## Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | ESG 9/11 K MC NE WS        | Versión                                                           |  |
| Código     | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, |  |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              | autoadhesivo                                                      |  |
| Cantidad   | 200 ST                     |                                                                   |  |