


## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector SC

### Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 4, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC, Monomodo
Código	<a href="#">1963420000</a>
Tipo	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
Cantidad	10 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	48.3 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9016 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1.4961 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	29.3 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C  
 Temperatura de colocación

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Descripción del artículo	Variante 4, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC	Color	otros
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Monomodo
Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Conexión 1	SC
Conexión 2	SCRJ	Pérdida de retorno	≥ 40 dB


#### Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V04P	Versión	
Código	<a href="#">1963900000</a>	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Cantidad	10 ST		

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Cantidad	200 ST		