

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector LC (EtherNet/IP) de metal incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Brida para fibra óptica, IP67, Variante 1, acoplamiento LC Duplex, Monomodo |
| Código | 1963430000 |
| Tipo | IE-BS-V01M-LCD-SM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248645527 |
| Cantidad | 10 Pieza |

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 33.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.311 inch |
| Altura | 32 mm | Altura (pulgadas) | 1.2598 inch |
| Anchura | 32 mm | Anchura (pulgadas) | 1.2598 inch |
| Peso neto | 60 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---|-----------------------|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
|------------|---|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18 |
|------|--------------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| Descripción del artículo | Variante 1, acoplamiento LC Duplex | Color | otros |
| Material capotas | Fundición inyectada de zinc | Tipo de protección | IP67 |
| Ciclos de enchufado | 500 | Tipo de fibra | Monomodo |
| Atenuación por inserción | ≤ 0,5 dB | Conexión 1 | LC Duplex |
| Conexión 2 | LC Duplex | Pérdida de retorno | ≥ 40 dB |

Normas generales


| | |
|---------------|---|
| Conejor norma | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20 |
|---------------|---|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |


Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo | IE-BP-V01P | Versión |
| Código | 1965700000 | Base ,96 tapa de protección |
| GTIN (EAN) | 4032248653928 | |
| Cantidad | 10 ST | |