

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 1, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC, Monomodo
Código	1963440000
Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	36.6 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4409 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	62.1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
 Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
 Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
 SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Datos generales

Descripción del artículo	Variante 1, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Monomodo
Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Conexión 1	SC
Conexión 2	SCRJ	Pérdida de retorno	≥ 40 dB

Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V01P	Versión	
Código	1965700000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Cantidad	10 ST		